


Ъглов хващач DHWS-16-A-NC

Специф. Номер: 1310179

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	16
Макс. точност на обмен	$\leq 0.2 \text{ mm}$
Макс. ъгъл на отваряне	40 deg
Ротационна симетрия	$\leq 0.2 \text{ mm}$
Повтаряемост, хващач	$\leq 0.04 \text{ mm}$
Брой пръсти на хващача	2
Монтажна позиция	по избор
Принцип на действие	двойнодействие
Функция на хващача	Ъгъл
Подсигуряване на силата на захващане	При затваряне
Конструкция	Лост
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Работно налягане	4 ... 8 bar
Макс. работна честота на хващача	$\leq 4 \text{ Hz}$
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	62 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	36 ms
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5
Температура на околната среда	5 ... 60 °C
Инерционен момент	0.15 kgcm ²
Макс. сила на челюстите на хващача Fz статична	50 N
Макс. момент на челюстите на хващача Mx статичен	1.6 Nm
Макс. момент на челюстите на хващача My статичен	1.6 Nm
Макс. момент на челюстите на хващача Mz статичен	1.6 Nm
Тегло на продукта	114 g
Тип на закрепване	вътрешна резба и центрираща втулка с прохода отвор и центрираща втулка по избор:
Пневматичен извод	M3
Материал-забележка	RoHS konform
Material cover cap	PA
Material housing	Алуминиева сплав твърдо елоксиран
Material gripper jaws	високолегирана стомана