


Ъглов хващач DHWS-25-A

Специф. Номер: 1310180

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	25
Макс. точност на обмен	$\leq 0.2 \text{ mm}$
Макс. ъгъл на отваряне	40 deg
Ротационна симетрия	$\leq 0.2 \text{ mm}$
Повтаряемост, хващач	$\leq 0.04 \text{ mm}$
Брой пръсти на хващача	2
Монтажна позиция	по избор
Принцип на действие	двойнодействащ
Функция на хващача	Ъгъл
Конструкция	Лост
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Работно налягане	2 ... 8 bar
Макс. работна честота на хващача	$\leq 3 \text{ Hz}$
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	64 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	80 ms
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5
Температура на околната среда	5 ... 60 °C
Total gripping torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) opening	386 Ncm
Total gripping torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) closing	356 Ncm
Инерционен момент	0.62 kgcm ²
Макс. сила на челюстите на хващача Fz статична	90 N
Макс. момент на челюстите на хващача Mx статичен	3.6 Nm
Макс. момент на челюстите на хващача My статичен	3.6 Nm
Макс. момент на челюстите на хващача Mz статичен	3.6 Nm
Тегло на продукта	258 g
Тип на закрепване	вътрешна резба и центрираща втулка с прохода отвор и центрираща втулка по избор:
Пневматичен извод	M5
Материал-забележка	RoHS konform
Material cover cap	PA
Material housing	Алуминиева сплав твърдо елоксиран
Material gripper jaws	високолегирана стомана