


Кабел на двигателя NEBM-S1G15-E-5-Q7-LE6

Специф. Номер: 1450836

★ Основна продуктова гама

Подходящ за серводвигател EMMS-ST-...

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Идентификатор на кабела	Без държач за табелка
Електрическа връзка 1, функция	Страна за връзка към полево устройство
Електрическа връзка 1, дизайн	Ъглов
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Щекер
Електрическа връзка 1, отвор за кабела	Прав
Електрическа връзка 1, технология на свързването	Sub-D
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	15
Електрическа връзка 1, заети пинове/кабели	10
Електрическа връзка 2, функция	От страната на контролера
Електрическа връзка 2, вид на свързването	Кабел
Електрическа връзка 2, технология на свързването	отворен край
Електрическа връзка 2, брой пинове/проводници	6
Електрическа връзка 2, заети пинове/кабели	6
обхват на работното напрежение DC	0 ... 72 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
Дължина на кабела	5 m
Свойства на проводниците	Suitable for energy chains
Радиус на огъване, гъвкав монтаж на кабела	≥ 80 mm
Диаметър на кабела	8 mm
Структура на кабела	6x0,75 ширмован
Номинално сечение на проводника	0.75 mm ²
Краища на проводника	Накрайник за проводник
Клас на защита	IP65
Забележка за степента на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-40 ... 80 °C
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 80 °C
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Цвят на кабелната обвивка	сив
Material insulation	PP