

# L-съединител NPQP-LQ-R38-Q12-FD-P10

Специф. Номер: 133069

FESTO



## Информационен лист

| Белег  | Стойност   |
|--|--|
| Размер   | Стандарт   |
| Номинален размер                               | 6.9 mm   |
| Конструкция                                    | L-shape, additional push-in connector, lengthwise  |
| Размер на контейнера                           | 10   |
| Конструкция                                    | Push/Pull-принцип                                  |
| работно налягане в зависимост от температурата | -0.95 ... 10 bar                                   |
| Работна среда                                  | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]          |
| Забележка за работната и пилотната среди       | Възможен е режим на работа със смазване            |
| Клас на корозионна устойчивост KBK             | 4 - Много висока корозия под напрежение            |
| PWIS conformity                                | VDMA24364 zone III                                 |
| Безопасно за храни                             | Моля, вижте допълнителната информация за материала |
| Температура на околната среда                  | -20 ... 60 °C                                      |
| Тегло на продукта                              | 26 g   |
| Тип на закрепване                              | External hex A/F 22                                |
| Пневматичен извод 1                            | Външна резба R3/8                                  |
| Пневматичен извод 2                            | за шлаух с външен диаметър 12 mm                   |
| Материал-забележка                             | RoHS konform                                       |
| Material housing                               | PP   |
| Material of tube retaining claw                | високолегирана стомана, неръждаема                 |