


Съпротивление при спиране CACR-KL2-67-W1800

Специф. Номер: 1336617

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	600
Монтажна позиция	свободна конвекция вертикално
Pulse energy, braking resistor at 380 V	10,800 Ws
Pulse energy, braking resistor at 780 V	10,800 Ws
мощност при 35% ED и 20°C	1,800 W
Номинална мощност, спиращо съпротивление	720 W
Rated output, braking resistor at 380 V	720 W
Rated output, braking resistor at 780 V	720 W
Стойност на съпротивлението	67 Ohm
Разрешение	с CSA us (OL) с UL us - Recognized (OL)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Тегло на продукта	4,000 g
Тип на закрепване	с проходен отвор с принадлежности по избор:
Материал-забележка	RoHS konform