

Електромагнитен разпределител VZWP-L-M22C-G1-250-1P4-40

Специф. Номер: 1489944

FESTO

Servo-controlled, with piston, G1" connection.



Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	Бугален дисков клапан с пилотно задействане
Тип на задействане	електрически
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	Бобината е препоръчително да е отгоре
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Свързване на арматура	G1
Електрически извод	Plug pattern type A to EN 175301-803 Щекер по EN 175301-803 квадратна форма
Номинален размер	25 mm
Разпределителна функция	2/2 затворен моностабилен
Ръчно задействане	Без
Посока на протичане	нереверсивен
Среда	Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ Неутрални течности Други медии по запитване
Номинално налягане на арматурата	40
Differential pressure (MPa)	0.05 MPa
Диференциално налягане	0.5 bar
Differential pressure (psi)	7.25 psi
Характеристика на бобината	24 V DC: 6,8 W
Клас на изолацията	H
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Продължителност на включване	100 %
Тип управление	с предуправление
Pressure of medium	0.05 ... 4 MPa
Средно налягане	0.5 ... 40 bar
Pressure of medium psi	7.25 ... 580 psi
Макс. вискозитет	22 mm ² /s
Температура на средата	-10 ... 80 °C
Температура на околната среда	-10 ... 35 °C
Допустими течове според EN 12266-1	A
дебит Kv	11.5 m ³ /h
Стандартен номинален дебит	12,250 l/min
Време за превключване, включено	130 ms
Време за превключване, изключено	300 ms
Материал-забележка	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	Отлят месинг
Номер на материала на кутията	CW617N
Material seals	NBR

Белег	Стойност
Material screws	високолегирана стомана, неръждаема
Номер на материала на гайката	1.4301
Тегло на продукта	1,400 g
Клас на защита	IP65
Клас на корозионна устойчивост КВК	1 - Ниска корозия под напрежение