

Електромагнитен разпределител VZWD-L-M22C-M-N14-15-V-3AP4-85-R1

Специф. Номер: 1492091

FESTO

Directly actuated, NPT1/4" connection.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|-------------------------------------|--|
| Конструкция | Дисков клапан с директно задействане |
| Тип на задействане | електрически |
| Принцип на уплътняване | мек |
| Монтажна позиция | по избор |
| Тип на закрепване | Последователен монтаж |
| Свързване на арматура | 1/4 NPT |
| Електрически извод | Plug pattern type A to EN 175301-803 Щекер по EN 175301-803 квадратна форма |
| Номинален размер | 1.5 mm |
| Разпределителна функция | 2/2 затворен моностабилен |
| Ръчно задействане | Без |
| Посока на протичане | нереверсивен |
| Среда | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ Минерално масло Вода Неутрални течности Други медии по запитване |
| Номинално налягане на арматурата | 100 |
| Differential pressure (MPa) | 0 MPa |
| Диференциално налягане | 0 bar |
| Differential pressure (psi) | 0 psi |
| Характеристика на бобината | 230VAC:50/60:AL18:HL15 |
| Клас на изолацията | F |
| Допустими колебания на напрежението | +/- 10 % |
| Продължителност на включване | 100 % |
| Тип на ресет | механична пружина |
| Тип управление | директно |
| Pressure of medium | 0 ... 8.5 MPa |
| Средно налягане | 0 ... 85 bar |
| Pressure of medium psi | 0 ... 1,232.5 psi |
| Макс. вискозитет | 22 mm ² /s |
| Температура на средата | -10 ... 80 °C |
| Температура на околната среда | -10 ... 35 °C |
| Допустими течове според EN 12266-1 | A |
| дебит Kv | 0.09 m ³ /h |
| Стандартен номинален дебит | 95 l/min |
| Време за превключване, включено | 20 ms |
| Време за превключване, изключено | 18 ms |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |

| Белег | Стойност |
|--|---|
| Material housing | високолегирана стомана, неръждаема |
| Номер на материала на кутията | 1.4305 |
| Material seals | FPM |
| Тегло на продукта | 650 g |
| CE- знаци (виж декларация за съответствие) | по EU-нормала за ниски напрежения |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment |
| Клас на защита | IP65 |
| Клас на корозионна устойчивост КВК | 3 - Висока корозия под напрежение |