

Компактен цилиндър DPCS-25-40-PA

Специф. Номер: 1409116
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт излизащ от производство. Ще се доставя до 2017г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|--|
| Ход | 40 mm |
| Диаметър на буталото | 25 mm |
| Демпфериране | P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи |
| Монтажна позиция | по избор |
| Принцип на действие | двойнодействащ |
| Край на буталния прът | Външна резба |
| Конструкция | Бутало Бутален прът Тръба за цилиндър |
| Отчитане на позицията | за датчици за положение |
| Работно налягане | 0.6 ... 10 bar |
| Работна среда | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост КВК | 2 - Moderate corrosion stress |
| Температура на околната среда | -20 ... 80 °C |
| Енергия на удара в крайните позиции | 0.18 J |
| Теоретична сила при 6 bar, ход назад | 221 N |
| Теоретична сила при 6 bar, ход напред | 295 N |
| Движеща се маса | 87 g |
| Тегло на продукта | 278 g |
| Тип на закрепване | по избор: с проходен отвор с резба |
| Пневматичен извод | M5 |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Информация за материала на капака | Алуминиева сплав |
| Информация за материала на динамичните уплътнения | TRF-U(PU) |
| Информация за материала на буталния прът | високолегирана стомана, неръждаема |
| Информация за материала на тръбата на цилиндъра | Алуминиева сплав |