



Цилиндър EGZ-6-5

Специф. Номер: 15033

FESTO

с проходна външна резба на корпуса на цилиндъра.



Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	5 mm
Диаметър на буталото	6 mm
Демпфериране	без демпфериране
Монтажна позиция	по избор
Принцип на действие	еднодействащ натискащ
Конструкция	Бутало Бутален прът Тръба за цилиндър
Отчитане на позицията	без
Варианти	едностранен бутален прът
Работно налягане	2 ... 8 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	14 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	14.7 N
Тип на закрепване	с външна резба с контрагайка по избор:
Пневматичен извод	M3
Material cover	ПОМ
Material seals	TPE-U(PU)
Material housing	Месинг никелиран
Material piston rod	високолегирана стомана