


# Краен изключвател SIEN-M18B-PS-S-L

Специф. Номер: 150419

FESTO

индуктивен, с нормално разстояние на превключване.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Отговаря на стандарта	EN 60947-5-2
Разрешение	RCM Mark с UL us - Listed (OL)
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Материал-забележка	RoHS konform
Номинално разстояние на превключване	5 mm
Гарантирано разстояние на превключване	4.05 mm
Фактори за редуция	Алуминий = 0,4 Неръждаема стомана St 18/8 = 0,8 Мед = 0,4 Месинг = 0,5 Стомана St 37 = 1,0
Температура на околната среда	-25 ... 70 °C
Повтаряемост	0.25 mm
Превключващ изход	PNP
Функция на превключващия елемент	Нормално отворен контакт
Хистерезис	≤ 0.55 mm
Макс. честота на превключване	2,000 Hz
Макс. ток на изхода	200 mA
Пад на напрежение	2 V
Устойчивост на късо съединение	пулсиращ
обхват на работното напрежение DC	10 ... 30 V
Остатъчна пулсация	+/- 20 %
Ток на празен ход	≤ 10 mA
Защита на полюсите	за всички електрически връзки
Електрически извод	3-пинов M12x1 Щекер
Размер	M18x1
Тип на закрепване	с контрагайка
Въртящ момент на затягане	20 Nm
Тип на инсталиране	свързан
Тегло на продукта	43 g
Material housing	Месинг PBTP никелиран
Индикация за работно състояние	LED жълт
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 70 °C
Клас на защита	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Степен на замърсяване	3