


# Краен изключвател SIEN-M30B-NO-K-L

Специф. Номер: 150436

FESTO

индуктивен, с нормално разстояние на превключване.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Отговаря на стандарта	EN 60947-5-2
Разрешение	RCM Mark с UL us - Listed (OL)
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Материал-забележка	RoHS konform
Номинално разстояние на превключване	10 mm
Гарантирано разстояние на превключване	8.1 mm
Фактори за редуция	Алуминий = 0,45 Неръждаема стомана St 18/8 = 0,8 Мед = 0,4 Месинг = 0,55 Стомана St 37 = 1,0
Температура на околната среда	-25 ... 70 °C
Повтаряемост	0.5 mm
Превключващ изход	NPN
Функция на превключващия елемент	нормално затворен контакт
Хистерезис	≤ 1.1 mm
Макс. честота на превключване	1,200 Hz
Макс. ток на изхода	200 mA
Пад на напрежение	≤ 2 V
Устойчивост на късо съединение	пулсиращ
обхват на работното напрежение DC	10 ... 30 V
Остатъчна пулсация	+/- 20 %
Ток на празен ход	≤ 10 mA
Защита на полюсите	за всички електрически връзки
Електрически извод	3-жилен Кабел
Дължина на кабела	2.5 m
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Размер	M30x1,5
Тип на закрепване	с контрагайка
Въртящ момент на затягане	40 Nm
Тип на инсталиране	свързан
Тегло на продукта	155 g
Material housing	Месинг PBTP хромиран
Индикация за работно състояние	LED жълт
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 70 °C
Клас на защита	IP67
Устойчивост на пикови напрежения	0.8 kV
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Степен на замърсяване	3