

Линейно задвижване DGO-32- -PPV-A-B

Специф. Номер: 15225

FESTO

за безконтактно отчитане на позицията, с магнитно куплиране.



Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	10 ... 3,500 mm
Диаметър на буталото	32 mm
Демпфериране	PPV: двустранно настройваемо пневматично демпфериране
Монтажна позиция	по избор
Принцип на задвижване	силов мост (магнит)
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Работно налягане	1.4 ... 7 bar
Принцип на действие	двойнодействащ
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-20 ... 60 °C
Дължина на демпфериране	20 mm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	483 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	483 N
Допълнителна маса за 10 mm ход	6 g
Основно тегло при 0 mm ход	2,400 g
Пневматичен извод	G1/8
Material cover	Алуминий
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	високолегирана стомана