



Вакуум-шалтер VPEV-W-KL-LED-GH

Специф. Номер: 152619

FESTO

за монтаж на G или H-шина.



Информационен лист

Белег	Стойност
Разрешение	RCM Mark
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Материал-забележка	RoHS konform
Измервателна величина	Относително налягане
Измервателен метод	Пневмоелектрически преобразувател на налягане
Измервателен обхват на налягането	-0.8 ... -0.25 bar
Работно налягане	-1 ... 0 bar
Обхват на претоварване	8 bar
Работна среда	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Температура на средата	0 ... 60 °C
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Функция на превключващия елемент	Превключващ контакт
Хистерезис	0.08 ... 0.25 bar
Макс. честота на превключване	3 Hz
Макс. ток на изхода	2,500 mA
обхват на работното напрежение DC	10 ... 30 V
Електрически извод	4-пинов Винтова клемма
Тип на закрепване	с проходен отвор с шина по избор:
Монтажна позиция	по избор
Пневматичен извод	M5
Тегло на продукта	56 g
Material housing	PA PET POM
Material membrane	NBR
Индикация за работно състояние	LED жълт
Обхват за настройка, гранична стойност	-0.8 ... -0.25 bar
Клас на защита	IP20
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III