

Електромагнитен разпределител VZWD-L-M22C-M-G14-20-V-3AP4-15

Специф. Номер: 1491986

FESTO

Directly actuated, G1/4" connection.



Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	Дисков клапан с директно задействане
Тип на задействане	електрически
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Свързване на арматура	G1/4
Електрически извод	Plug pattern type A to EN 175301-803 Щекер по EN 175301-803 квадратна форма
Номинален размер	2 mm
Разпределителна функция	2/2 затворен моностабилен
Ръчно задействане	Без
Посока на протичане	нереверсивен
Среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ Минерално масло Вода Неутрални течности Други медии по запитване
Номинално налягане на арматурата	50
Differential pressure (MPa)	0 MPa
Диференциално налягане	0 bar
Differential pressure (psi)	0 psi
Характеристика на бобината	230VAC:50/60:AL10,5:HL7,6
Клас на изолацията	F
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Продължителност на включване	100 %
Тип на ресет	механична пружина
Тип управление	директно
Pressure of medium	0 ... 1.5 MPa
Средно налягане	0 ... 15 bar
Pressure of medium psi	0 ... 217.5 psi
Макс. вискозитет	22 mm ² /s
Температура на средата	-10 ... 80 °C
Температура на околната среда	-10 ... 35 °C
Допустими течове според EN 12266-1	A
дебит Kv	0.13 m ³ /h
Стандартен номинален дебит	140 l/min
Време за превключване, включено	25 ms
Време за превключване, изключено	10 ms
Материал-забележка	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364 zone III

Белег	Стойност
Material housing	Месинг
Номер на материала на кутията	CW614N
Material seals	FPM
Тегло на продукта	350 g
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за ниски напрежения
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Клас на защита	IP65
Клас на корозионна устойчивост КВК	1 - Ниска корозия под напрежение