

# Електромагнитен разпределител VZWF-L-M22C-G2-500-V-1P4-6

Специф. Номер: 1492149

FESTO

force pilot operated, G2" connection.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	Мембранен вентил принудително
Тип на задействане	електрически
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	Поставка за магнит
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Свързване на арматура	G2
Електрически извод	Plug pattern type A to EN 175301-803 Щекер по EN 175301-803 квадратна форма
Номинален размер	50 mm
Разпределителна функция	2/2 затворен моностабилен
Ръчно задействане	Без
Посока на протичане	нереверсивен
Среда	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] инертен газ Минерално масло Вода Неутрални течности Други медии по запитване
Номинално налягане на арматурата	40
Differential pressure (MPa)	0 MPa
Диференциално налягане	0 bar
Differential pressure (psi)	0 psi
Характеристика на бобината	24 V DC: 30 W
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Pressure of medium	0 ... 0.6 MPa
Средно налягане	0 ... 6 bar
Pressure of medium psi	0 ... 87 psi
Макс. вискозитет	22 mm <sup>2</sup> /s
Температура на средата	-10 ... 80 °C
Температура на околната среда	-10 ... 35 °C
Допустими течове според EN 12266-1	A
дебит Kv	28 m <sup>3</sup> /h
Стандартен номинален дебит	29,900 l/min
Време за превключване, включено	1,220 ms
Време за превключване, изключено	2,140 ms
Материал-забележка	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	Отлят месинг
Номер на материала на кутията	CW617N
Material seals	FPM

Белег	Стойност
Material screws	високолегирана стомана, неръждаема
Номер на материала на гайката	1.4301
Тегло на продукта	6,500 g
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU- нормала за уреди за налягане
Клас на защита	IP65
Клас на корозионна устойчивост КВК	1 - Ниска корозия под напрежение