


# Краен изключвател SIEN-4B-NO-S-L

Специф. Номер: 150365

FESTO

индуктивен, с нормално разстояние на превключване.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Отговаря на стандарта	EN 60947-5-2
Разрешение	RCM Mark с UL us - Listed (OL)
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Номинално разстояние на превключване	0.8 mm
Гарантирано разстояние на превключване	0.64 mm
Фактори за редуция	Алуминий = 0,4 Неръждаема стомана St 18/8 = 0,7 Мед = 0,3 Месинг = 0,4 Стомана St 37 = 1,0
Температура на околната среда	-25 ... 70 °C
Повтаряемост	0.04 mm
Превключващ изход	NPN
Функция на превключващия елемент	нормално затворен контакт
Макс. честота на превключване	3,000 Hz
Макс. честота на превключване, DC	3,000 Hz
Макс. ток на изхода	200 mA
Пад на напрежение	2 V
Устойчивост на късо съединение	пулсиращ
обхват на работното напрежение DC	10 ... 30 V
Остатъчна пулсация	10 %
Ток на празен ход	$\leq 10$ mA
Защита на полюсите	за всички електрически връзки
Електрически извод	3-пинов M8x1 Щекер
Размер	4 mm
Тип на закрепване	затегнат
Тип на инсталиране	свързан
Тегло на продукта	9 g
Material housing	високолегирана стомана, неръждаема
Индикация за работно състояние	LED жълт
Клас на защита	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L