


# Краен изключвател SIEN-M5B-NO-S-L

Специф. Номер: 150373

FESTO

индуктивен, с нормално разстояние на превключване.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Отговаря на стандарта	EN 60947-5-2
Разрешение	RCM Mark с UL us - Listed (OL)
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Материал-забележка	RoHS konform
Номинално разстояние на превключване	0.8 mm
Температура на околната среда	-25 ... 70 °C
Точност на повтаряемост при постоянни условия	0,01 mm
Превключващ изход	NPN
Функция на превключващия елемент	нормално затворен контакт
Макс. честота на превключване	5,000 Hz
Макс. ток на изхода	200 mA
Устойчивост на късо съединение	пулсиращ
обхват на работното напрежение DC	10 ... 30 V
Защита на полюсите	за всички електрически връзки
Електрически извод	3-пинов M8x1 Щекер
Размер	M5x0,5
Въртящ момент на затягане	1.5 Nm
Тип на инсталиране	свързан
Тегло на продукта	4.3 g
Material housing	PA високолегирана стомана, неръждаема
Индикация за работно състояние	LED жълт
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 70 °C
Клас на защита	IP67
Устойчивост на пикови напрежения	1 kV
Клас на корозионна устойчивост KBK	4 - Много висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Степен на замърсяване	3