



Краен изключвател SME-1-S-24-B

Специф. Номер: 150850

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	Блоков дизайн
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Материал-забележка	RoHS konform
Измервателна величина	Позиция
Измервателен принцип	магнитен Рийд
Температура на околната среда	-20 ... 70 °C
Повтаряемост	0.2 mm
Превключващ изход	с контакт, биполярен
Функция на превключващия елемент	Нормално отворен контакт
Време на включване	≤ 0.5 ms
Макс. честота на превключване	500 Hz
Макс. ток на изхода	1 A
Макс. превключвателна способност AC	27 VA
Макс. превключвателна способност DC	27 W
Устойчивост на късо съединение	Не
Устойчивост на претоварване	не е наличен
обхват на работното напрежение DC	0 ... 30 V
Защита на полюсите	Не
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Щекер
Електрическа връзка 1, технология на свързването	M8x1, A-coded to EN 61076-2-104
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	3
Изходящ извод	аксиално
Тип на закрепване	с принадлежности
Монтажна позиция	по избор
Тегло на продукта	45 g
Цвят на корпуса	черен
Material housing	Епоксидна смола PET Стомана стомана поцинкована Цинкова отливка
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 70 °C
Клас на защита	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L