


Дросел-обратен клапан GRLA-1/8-ПК-4-B

Специф. Номер: 151167

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Разпределителна функция | Функция обезвъздушаване-дросел-възвратен клапан |
| Пневматичен извод 1 | ПК-4 с холендрова гайка |
| Пневматичен извод 2 | G1/8 |
| Регулиращ елемент | Винт със шлиц |
| Тип на закрепване | за завиване |
| Стандартен номинален дебит в посока на дроселиране | 230 l/min |
| Стандартен номинален дебит в посока на обратния клапан | 190 ... 240 l/min |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Maritime classification | see certificate |
| Монтажна позиция | по избор |
| Работно налягане пълен температурен диапазон | 0.3 ... 10 bar |
| Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 360 l/min |
| Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 295 ... 375 l/min |
| Работна среда | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на средата | -10 ... 60 °C |
| Макс. въртящ момент на затягане | 6 Nm |
| Тегло на продукта | 25 g |
| Material of threaded plug | Алуминиева сплав |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material seals | NBR |
| Material adjusting screw | Месинг |
| Material swivel fitting | Цинкова отливка |