

Дросел-обратен клапан GRLA-1/8-RS-B

Специф. Номер: 151169

FESTO

с винт и контрагайка



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	Функция обезвъздушаване-дросел-възвратен клапан
Пневматичен извод 1	G1/8
Пневматичен извод 2	G1/8
Регулиращ елемент	Винт с накатка
Тип на закрепване	за завиване
Стандартен номинален дебит в посока на дроселиране	340 l/min
Стандартен номинален дебит в посока на обратния клапан	260 ... 420 l/min
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Maritime classification	see certificate
Монтажна позиция	по избор
Работно налягане пълен температурен диапазон	0.3 ... 10 bar
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	615 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	470 ... 760 l/min
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Макс. въртящ момент на затягане	6 Nm
Тегло на продукта	30 g
Material of threaded plug	Алуминиева сплав
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material adjusting screw	Месинг
Material swivel fitting	Цинкова отливка