

Паралелен кит-модул EAMM-U-110-D60-62B-120

Специф. Номер: 1536988

FESTO

Suitable for electric drives.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	110
Монтажна позиция	по избор
Макс. обороти	5,000 1/min
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Масов инерционен момент	799 kgmm ²
задвижващ момент при празен ход	0.3 Nm
Пренесен момент	25 Nm
Тегло на продукта	5,230 g
Материал-забележка	RoHS konform