


Серводвигател EMMS-AS-70-S-LS-RR-S1

Специф. Номер: 1550896

FESTO

без двигател



Информационен лист

Белег	Стойност
Температура на околната среда	-40 ... 40 °C
Температура на складиране	-20 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 90 %
Отговаря на стандарта	IEC 60034
Клас на изолационна защита	F
Класификация по EN 60034-1	S1
Наблюдение на температурата	PTC-резистор
Клас на защита	IP65
Система за електрическо свързване	Щекер
Материал-забележка	RoHS konform
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
Разрешение	RCM Mark с UL us - Recognized (OL)
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала по EU-нормала за ниски напрежения
Номинално работно напрежение DC	360 V
Номинално напрежение DC	360 V
Тип на превключването на намотките	Свързване звезда
Number of pole pairs	4
Стационарен въртящ момент	1.64 Nm
Номинален въртящ момент	1.43 Nm
Пиков въртящ момент	3.1 Nm
Номинални обороти	5,300 1/min
Макс. обороти	6,450 1/min
Номинална мощност на двигателя	866 W
Номинален ток, двигател	2.2 A
Пиков ток	5 A
Мотор-константа	0.647 Nm/A
Напрежителна константа, фаза към фаза	39.47 mVmin
Съпротивление между две фазови намотки	7.66 Ohm
Индуктивност между две фазови намотки	14.5 mH
Общ инерционен момент при подаване на захранването	0.39 kgcm ²
Тегло на продукта	2,190 g
Допустимо аксиално натоварване на вала	75 N
Допустимо радиално натоварване на вала	150 N
Сензор за позиция на ротора	Резолвер
Интерфейс за енкодер за позиция при въртене	Синусоидален/косинусоидален аналогов сигнал
Принцип на измерване на енкодера за позиция при въртене	индуктивен
Средно време между отказите, част от изделието	80 години, ротационен енкодер за позиция
Средно време между отказите при опасни приложения, част от изделието	160 години, ротационен енкодер за позиция