



# Краен изключвател SMEO-1-LED-24-K5-B

Специф. Номер: 151672

FESTO

с Рийд-контакт и светодиода, без закрепване.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	Блоков дизайн
Разрешение	RCM Mark
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Материал-забележка	RoHS konform
Измервателна величина	Позиция
Измервателен принцип	магнитен Рийд
Температура на околната среда	-20 ... 70 °C
Повтаряемост	0.2 mm
Превключващ изход	с контакт, биполярен
Функция на превключващия елемент	Нормално отворен контакт
Време на включване	≤ 0.5 ms
Макс. честота на превключване	500 Hz
Макс. ток на изхода	1 A
Макс. превключвателна способност AC	27 VA
Макс. превключвателна способност DC	27 W
Устойчивост на късо съединение	Не
Устойчивост на претоварване	не е наличен
обхват на работното напрежение AC	12 ... 27 V
обхват на работното напрежение DC	12 ... 27 V
Защита на полюсите	Не
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Кабел
Електрическа връзка 1, технология на свързването	отворен край
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	3
Изходящ извод	аксиално
Дължина на кабела	5 m
Цвят на кабелната обвивка	сив
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Тип на закрепване	с принадлежности
Монтажна позиция	по избор
Тегло на продукта	130 g
Цвят на корпуса	черен
Material housing	Епоксидна смола PET-усилен Стомана
Индикация за работно състояние	LED жълт
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 70 °C
Клас на защита	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L