

# Серводвигател EMMS-AS-70-M-HS-RRB-S1

Специф. Номер: 1550993

FESTO

без двигател



## Информационен лист

Белег	Стойност
Температура на околната среда	-40 ... 40 °C
Температура на складиране	-20 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 90 %
Отговаря на стандарта	IEC 60034
Клас на изолационна защита	F
Класификация по EN 60034-1	S1
Наблюдение на температурата	PTC-резистор
Клас на защита	IP65
Система за електрическо свързване	Щекер
Материал-забележка	RoHS konform
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
Разрешение	RCM Mark с UL us - Recognized (OL)
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала по EU-нормала за ниски напрежения
Номинално работно напрежение DC	565 V
Номинално напрежение DC	565 V
Тип на превключването на намотките	Свързване звезда
Number of pole pairs	4
Стационарен въртящ момент	2.53 Nm
Номинален въртящ момент	2.26 Nm
Пиков въртящ момент	8.55 Nm
Номинални обороти	4,400 1/min
Макс. обороти	4,960 1/min
Номинална мощност на двигателя	1,044 W
Номинален ток, двигател	1.7 A
Пиков ток	7.4 A
Мотор-константа	1.333 Nm/A
Напрежителна константа, фаза към фаза	80.49 mVmin
Съпротивление между две фазови намотки	16.294 Ohm
Индуктивност между две фазови намотки	30.834 mH
Общ инерционен момент при подаване на захранването	0.69 kgcm <sup>2</sup>
Тегло на продукта	2,990 g
Допустимо аксиално натоварване на вала	75 N
Допустимо радиално натоварване на вала	200 N
Сензор за позиция на ротора	Резолвер
Интерфейс за енкодер за позиция при въртене	Синусоидален/косинусоидален аналогов сигнал
Принцип на измерване на енкодера за позиция при въртене	индуктивен
Задържащ момент, спирачка	2 Nm
Работно напрежение DC спирачка	24 V
Консумация на енергия, спирачка	11 W
Инерционен момент, спирачка	0.07 kgcm <sup>2</sup>
Цикли на превключване, задържаща спирачка	10 милиона задействания на празен ход (без работа при триене)

Белег	Стойност
Средно време между отказите, част от изделието	80 години, ротационен енкодер за позиция 1769 години, задържаща спирачка
Средно време между отказите при опасни приложения, част от изделието	160 години, ротационен енкодер за позиция