


# T-съединител QSMTL-M5-4

Специф. Номер: 153361

FESTO

На 360°, външна резба с външен шестостен.



## Информационен лист

| Белег   | Стойност  |
|---|---|
| Размер  | Mini  |
| Номинален размер                                | 1.6 mm  |
| Тип на уплътняване на цапфата за завиване       | Уплътнителен пръстен                              |
| Монтажна позиция                                | по избор  |
| Конструкция                                     | L-shape, additional push-in connector, lengthwise |
| Размер на контейнера                            | 10  |
| Конструкция                                     | Push/Pull-принцип                                 |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.6 MPa                                |
| Работно налягане пълен температурен диапазон    | -0.95 ... 6 bar                                   |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 87 psi                                |
| Temperature-dependent operating pressure        | -0.095 ... 1.4 MPa                                |
| работно налягане в зависимост от температурата  | -0.95 ... 14 bar                                  |
| Temperature-dependent operating pressure        | -13.775 ... 203 psi                               |
| Maritime classification                         | see certificate                                   |
| Работна среда                                   | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:--]         |
| Забележка за работната и пилотната среди        | Възможен е режим на работа със смазване           |
| Клас на корозионна устойчивост KBK              | 1 - Ниска корозия под напрежение                  |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                 |
| Температура на околната среда                   | -10 ... 80 °C                                     |
| Номинален притегателен въртящ момент            | 1.33 Nm   |
| Допуск при номинален притегателен въртящ момент | ± 20 %  |
| Тегло на продукта                               | 4.4 g   |
| Брой изходи                                     | 2   |
| Брой захранващи линии                           | 1   |
| Тип на закрепване                               | External hexagon A/F 8                            |
| Пневматичен извод 1                             | Външна резба M5                                   |
| Пневматичен извод 2                             | за шлаух с външен диаметър 4 mm                   |
| Цвят на освобождаващия пръстен                  | син   |
| Материал-забележка                              | RoHS konform                                      |
| Material housing                                | PBT   |
| Material release ring                           | POM   |
| Material of tubing seal                         | NBR   |
| Material of tube retaining claw                 | високолегирана стомана, неръждаема                |