

Въртящо задвижване DRRD-32-180-FH-Y9A

Специф. Номер: 1578518

★ Основна продуктова гама

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	32
Ъгъл на демпериране	82 deg
Настройка на обхвата на ъгъла на завъртане от двете страни	+10 / -190 deg
Ъгъл на завъртане	180 deg
Демпериране	Y9: вътрешен хидравличен демпфер, нормален
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Зъбна рейка/зъбно колело
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Operating pressure MPa	0.2 ... 1 MPa
Работно налягане	2 ... 10 bar
Принцип на действие	двойнодействие
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	10.1 Nm
Допустим инерционен момент	2.6 kgm ²
Тегло на продукта	2,976 g
Тип на закрепване	с проходен отвор с вътрешна резба по избор:
Пневматичен извод	G1/8
Материал-забележка	RoHS konform
Material of drive shaft	Термично обработена стомана
Material cover	Алуминиева сплав елоксиран
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	Алуминиева сплав гладко елоксиран