


# L-съединител QSL-V0-1/2-10

Специф. Номер: 160520

FESTO

На 360°, външна резба с външен шестостен.



## Информационен лист

| Белег   | Стойност  |
|---|---|
| Размер  | Стандарт  |
| Номинален размер                                | 8.3 mm  |
| Тест на материала - запалване                   | UL94 V-0 (housing)<br>UL94 V-0 (releasing ring)                           |
| Тип на уплътняване на цапфата за завиване       | Екраниране  |
| Конструкция                                     | L-shape   |
| Размер на контейнера                            | 1   |
| Конструкция                                     | Push/Pull-принцип   |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1 MPa  |
| Работно налягане пълен температурен диапазон    | -0.95 ... 10 bar  |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 145 psi   |
| Бележка към работното налягане                  | Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C  |
| Работна среда                                   | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Water (liquid, free of ice) |
| Забележка за работната и пилотната среди        | Възможен е режим на работа със смазване                                   |
| Клас на корозионна устойчивост KBK              | 2 - Умерена корозия под напрежение  |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Температура на околната среда                   | 0 ... 60 °C   |
| Номинален притегателен въртящ момент            | 26 Nm   |
| Допуск при номинален притегателен въртящ момент | ± 20 %  |
| Тегло на продукта                               | 59 g  |
| Тип на закрепване                               | External hex A/F 21   |
| Пневматичен извод 1                             | Външна резба R1/2   |
| Пневматичен извод 2                             | за шлаух с външен диаметър 10 mm  |
| Цвят на освобождаващия пръстен                  | черен   |
| Material of threaded plug                       | Месинг никелиран  |
| Материал-забележка                              | RoHS konform  |
| Material housing                                | PBT   |
| Material release ring                           | PBT   |
| Material of tubing seal                         | NBR   |
| Material of tube retaining claw                 | високолегирана стомана, неръждаема<br>Месинг                              |