

Серводвигател EMMS-AS-140-L-HS-RR-S1

Специф. Номер: 1574668
Продукт излизащ от производство

FESTO

без двигател



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Температура на околната среда | -40 ... 40 °C |
| Температура на складиране | -20 ... 60 °C |
| Относителна влажност на въздуха | 0 - 90 % |
| Отговаря на стандарта | IEC 60034 |
| Клас на изолационна защита | F |
| Класификация по EN 60034-1 | S1 |
| Наблюдение на температурата | PTC-резистор |
| Клас на защита | IP65 |
| Система за електрическо свързване | Щекер |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Разрешение | RCM Mark с UL us - Recognized (OL) |
| СЕ- знаци (виж декларация за съответствие) | по EU-EMV-нормала по EU-нормала за ниски напрежения in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions |
| Номинално напрежение DC | 565 V |
| Тип на превключването на намотките | Свързване звезда |
| Number of pole pairs | 6 |
| Стационарен въртящ момент | 25.6 Nm |
| Номинален въртящ момент | 21.12 Nm |
| Пиков въртящ момент | 48.8 Nm |
| Номинални обороти | 2,000 1/min |
| Макс. обороти | 2,460 1/min |
| Номинална мощност на двигателя | 4,420 W |
| Номинален ток, двигател | 7.8 A |
| Пиков ток | 20 A |
| Мотор-константа | 2.72 Nm/A |
| Напрежителна константа, фаза към фаза | 162.39 mV/min |
| Съпротивление между две фазови намотки | 1.41 Ohm |
| Индуктивност между две фазови намотки | 13.44 mH |
| Общ инерционен момент при подаване на захранването | 18.4 kgcm ² |
| Тегло на продукта | 16,440 g |
| Допустимо аксиално натоварване на вала | 200 N |
| Допустимо радиално натоварване на вала | 1,060 N |
| Сензор за позиция на ротора | Резолвер |
| Интерфейс за енкодер за позиция при въртене | Синусоидален/косинусоидален аналогов сигнал |
| Принцип на измерване на енкодера за позиция при въртене | индуктивен |
| Средно време между отказите, част от изделието | 114 години, ротационен енкодер за позиция |
| Средно време между отказите при опасни приложения, част от изделието | 228 години, енкодер за позиция на ротора |
| Energy efficiency | ENEFF (CN) / Class 2 |