



Щекер с кабел KMPPE-B-5

Специф. Номер: 161878

FESTO

фабричен, за пропорционален регулатор на налягане



Информационен лист

Белег	Стойност
Отговаря на стандарта	DIN 47100
Идентификатор на кабела	с принадлежности
Честота на свързване	500
Тегло на продукта	459 g
Електрическа връзка 1, функция	Страна за връзка към полево устройство
Електрическа връзка 1, дизайн	кръгъл
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Щекер
Електрическа връзка 1, отвор за кабела	Ъглов
Електрическа връзка 1, технология на свързването	M16x0.75 to EN 61076-2-106
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	8
Електрическа връзка 1, заети пинове/кабели	8
Електрическа връзка 1, тип на закрепването	Заклучване на винта
Електрическа връзка 2, функция	От страната на контролера
Електрическа връзка 2, вид на свързването	Кабел
Електрическа връзка 2, технология на свързването	отворен край
Електрическа връзка 2, брой пинове/проводници	8
Електрическа връзка 2, заети пинове/кабели	8
обхват на работното напрежение DC	0 ... 30 V
Натоварване на тока при 40°C	5 A
Устойчивост на пикови напрежения	0.6 kV
Дължина на кабела	5 m
Свойства на проводниците	Стандарт
Условия на изпитване на кабелите	Условия на изпитване по запитване
Диаметър на кабела	6.8 mm
Структура на кабела	8x0,25 ширмован
Номинално сечение на прводника	0.25 mm ²
Краища на проводника	Грубо изключване
Клас на защита	IP67
Забележка за степента на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-30 ... 80 °C
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 70 °C
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Степен на замърсяване	1
Material cable sheath	PVC
Цвят на кабелната обвивка	сив
Material housing	PA
Material screw-type lock	PA