

Щекер под ъгъл PEV-1/4-WD-LED-230

Специф. Номер: 164275

FESTO

за шалтер за налягане, с LED.



Информационен лист

Белег	Стойност
Отговаря на стандарта	EN 175301-803
Индикация за работно състояние	LED жълт LED зелен
Тип на закрепване	затегнат
Cable outlet	ъглов
Електрическа връзка 1, функция	Страна за връзка към полево устройство
Електрическа връзка 1, дизайн	ъглов
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Щекер
Електрическа връзка 1, технология на свързването	Plug pattern type A based on EN 175301-803
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	4
Електрическа връзка 1, заети пинове/кабели	4
Електрическа връзка 1, тип на закрепването	Central screw M3
Електрическа връзка 2, функция	От страната на контролера
Електрическа връзка 2, технология на свързването	Винтова клема
Електрическа връзка 2, брой пинове/проводници	5
Електрическа връзка 2, заети пинове/кабели	5
обхват на работното напрежение DC	140 ... 180 V
обхват на работното напрежение AC	150 ... 230 V
Натоварване на тока при 40°C	8 A
Съединител за кабела	Pg11
Допустим диаметър на кабела	4.5 ... 11 mm
Напречно сечение на извода	0.25 ... 1.5 mm ²
Клас на защита	IP65
Забележка за степента на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-40 ... 80 °C
Забележка за температурата на околната среда	Note derating
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за ниски напрежения in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	PA6-усилен
Цвят на корпуса	прозрачен
Material electrical contact	Месинг никелиран галванизиран