

Плосък цилиндър DZH-2 1 1/2"- -PPV-A-S6


Специф. Номер: 16264

FESTO

осигурен срещу превъртане, за безконтактно отчитане, с
двустранно регулируемо демпфиране в крайните позиции.
различни възможности за закрепване с и без допълнителни елементи.



Примерно представяне



Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	0.04 ... 40 "
Диаметър на буталото	2 1/2"
max. ъглово отклонение на буталния прът +/-	0.4 deg
Демпфиране	PPV: двустранно настройваемо пневматично демпфиране
Монтажна позиция	по избор
Принцип на действие	двойнодействие
Конструкция	Бутало Бутален прът
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Варианти	Термично устойчиви уплътнители, максимум 120°
Осигуряване срещу превъртане/направляваща	Овално бутало
Operating pressure MPa	0.06 ... 1 MPa
Работно налягане	0.6 ... 10 bar
Работна среда	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-20 ... 150 °C
Дължина на демпфиране	23 mm
Max. въртящ момент срещу превъртане	2 Nm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	1,682 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	1,870 N
Допълнително тегло на 10 mm ход	80 g
Основно тегло при 0 mm ход	1,690 g
Тип на закрепване	с вътрешна резба с принадлежности по избор:
Пневматичен извод	NPT3/8-18
Материал-забележка	RoHS konform
Material cover	Алуминий
Material seals	TPE-U(PU)
Material housing	Алуминий
Material piston rod	високолегирана стомана