

# Стандартизиран цилиндър DNC-125-40-PPV


Специф. Номер: 163512

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

по ISO 15552, с профилна тръба на цилиндъра, с двустранно  
настройваемо демпфериране в края на хода.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters  
of the type code in the search field.

FESTO



## Информационе н лист

Белег	Стойност
Ход	40 mm
Диаметър на буталото	125 mm
Резба на буталния прът	M27x2
Демпфериране	PPV: двустранно настройваемо пневматично демпфериране
Монтажна позиция	по избор
Отговаря на стандарта	ISO 15552
Край на буталния прът	Външна резба
Конструкция	Бутало Бутален прът Профилна тръба
Отчитане на позицията	без
Варианти	едностранен бутален прът
Operating pressure MPa	0.06 ... 1 MPa
Работно налягане	0.6 ... 10 bar
Принцип на действие	двойнодействащ
Работна среда	Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Енергия на удара в крайните позиции	5 J
Дължина на демпфериране	42 mm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	6,881 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	7,363 N
Движеща се маса при 0 mm ход	2,809 g
Допълнителна маса за 10 mm ход	63 g
Основно тегло при 0 mm ход	6,771 g
Допълнително тегло на 10 mm ход	168 g
Тип на закрепване	с вътрешна резба с принадлежности
Пневматичен извод	G1/2
Материал-забележка	RoHS konform
Material cover	Алуминиева отливка екраниран
Material seals	TPE-U(PU)
Material piston rod	високолегирана стомана
Material cylinder barrel	Алуминиева сплав гладко елоксирани