

# Стандартизиран цилиндър CRDNGS-125- -PPV-A-S6

Специф. Номер: 185306

FESTO

устойчив на корозия, температуроустойчив до 120 °C. По ISO 15552, NF E 49 003.1 и UNI 10 290, за разпознаване на позицията. С двустранно, настройваемо демпфериране в крайните положения.



Примерно представяне



## Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	10 ... 2,000 mm
Диаметър на буталото	125 mm
Резба на буталния прът	M27x2
Според стандарта	ISO 15552
Демпфериране	PPV: двустранно настройваемо пневматично демпфериране
Монтажна позиция	по избор
Край на буталния прът	Външна резба
Конструкция	Бутало Бутален прът Swivel clevis Обтегач Тръба за цилиндър
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Варианти	Термично устойчиви уплътнители, максимум 120° End cap with swivelling rod eye
Operating pressure MPa	0.06 ... 1 MPa
Работно налягане	0.6 ... 10 bar
Принцип на действие	двойнодействащ
Работна среда	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	4 - Много висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Температура на околната среда	0 ... 120 °C
Дължина на демпфериране	40 mm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	6,881 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	7,363 N
Движеща се маса при 0 mm ход	2,523 g
Допълнителна маса за 10 mm ход	64 g
Основно тегло при 0 mm ход	16,543 g
Допълнително тегло на 10 mm ход	156 g
Тип на закрепване	с вътрешна резба с принадлежности по избор:
Пневматичен извод	G1/2
Material cover	Отливка от неръждаема стомана
Material seals	FPM
Material housing	високолегирана стомана, неръждаема
Material piston	Алуминиева сплав
Material piston rod	високолегирана стомана, неръждаема

Белег	Стойност
Material cylinder barrel	високолегирана стомана, неръждаема
Material nut	високолегирана стомана, неръждаема
Material bearing	Metal polymer compound
Collar nut material	високолегирана стомана, неръждаема
Material tie rod	високолегирана стомана, неръждаема