

Ъглов хващач HGWM-08-EZ-G6

Специф. Номер: 185696

FESTO

Місго, компенсиран ход.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	8
Макс. ъглова хлабина на челюстите на хващача a_x, a_y	0.5 deg
Макс. хлабина на челюстите на хващача S_z	0.03 mm
Макс. ъгъл на отваряне	14 deg
Повтаряемост, хващач	≤ 0.02 mm
Брой пръсти на хващача	2
Drive system	пневматичен
Принцип на действие	еднодействащ затворен
Функция на хващача	Ъгъл
Подсигуряване на силата на захващане	без
Конструкция	Наклонена повърхност
Отчитане на позицията	без
Работно налягане	2 ... 8 bar
Макс. работна честота на хващача	4 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	1 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	2.5 ms
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	5 ... 60 °C
Сила на пружината на компенсатора	4 ... 6 N
Възвратен момент на пружината	0.55 Ncm
Total gripping torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) opening	24 Ncm
Макс. сила на челюстите на хващача F_z статична	7 N
Макс. момент на челюстите на хващача M_x статичен	20 Ncm
Макс. момент на челюстите на хващача M_y статичен	20 Ncm
Макс. момент на челюстите на хващача M_z статичен	20 Ncm
Тегло на продукта	23 g
Тип на закрепване	с вътрешна резба
Пневматичен извод	M3
Материал-забележка	RoHS konform
Material cover cap	POM
Material housing	високолегирана стомана, неръждаема
Material gripper jaws	високолегирана стомана