

Включващ разпределител HEE-1/2-D-MIDI-24-NPT


Специф. Номер: 173908

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

за пневмоподготвящи групи.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Растерен размер	55 mm
Конструкция	Плунжерен
Тип на задействане	електрически
Принцип на уплътняване	мек
Функция-изходящ въздух	недроселируем
Ръчно задействане	с фиксация
Тип на ресет	механична пружина
Тип управление	с предупредение
Разпределителна функция	3/2 затворен моностабилен I
Работно налягане	2.5 ... 16 bar
C-стойност	17 l/sbar
b-стойност	0.3
Стандартен номинален дебит	3,600 l/min
Продължителност на включване	100 %
Характеристика на бобината	24 V DC: 3 W
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Работна среда	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
Материал-забележка	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тип на закрепване	Последователен монтаж с принадлежности
Монтажна позиция	по избор
Посока на протичане	неревърсивен
Тегло на продукта	500 g
Пневматичен извод 1	1/2 NPT
Пневматичен извод 2	1/2 NPT
Пневматичен извод 3	G1/4
Клас чистота на въздуха на изхода	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ
Зхранване с управляващ(пилотен) въздух	вътрешно
Електрически извод	Plug pattern type C to EN 175301-803 Щекер по DIN EN 175301-803
Дисплей за сигналните статуси	с принадлежности
Material seals	NBR
Material housing	Алуминиева отливка