


# Стандартизиран цилиндър DSBF-C-125-200-PPVA-N3-R

Специф. Номер: 1785019

FESTO



## Информационен лист

| Белег  | Стойност   |
|--|--|
| Ход  | 200 mm   |
| Диаметър на буталото                                     | 125 mm   |
| Резба на буталния прът                                   | M27x2  |
| Демпфериране   | PPV: двустранно настройваемо пневматично демпфериране  |
| Монтажна позиция   | по избор   |
| Отговаря на стандарта                                    | ISO 15552  |
| Край на буталния прът                                    | Външна резба   |
| Конструкция  | Бутало<br>Бутален прът<br>Профилна тръба   |
| Отчитане на позицията                                    | за датчици за положение  |
| Operating pressure MPa                                   | 0.02 ... 1 MPa   |
| Работно налягане   | 0.2 ... 10 bar   |
| Принцип на действие                                      | двойнодействащ   |
| Работна среда  | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]  |
| Забележка за работната и пилотната среди                 | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK                       | 3 - Висока корозия под напрежение  |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B2-L   |
| Температура на околната среда                            | -20 ... 80 °C  |
| Енергия на удара в крайните позиции                      | 3.3 J  |
| Дължина на демпфериране                                  | 45 mm  |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 6,881 N  |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance    | 7,363 N  |
| Движеща се маса  | 3,505 g  |
| Движеща се маса при 0 mm ход                             | 2,245 g  |
| Допълнителна маса за 10 mm ход                           | 63 g   |
| Тегло на продукта  | 10,188 g   |
| Основно тегло при 0 mm ход                               | 6,928 g  |
| Допълнително тегло на 10 mm ход                          | 163 g  |
| Тип на закрепване  | с вътрешна резба<br>с принадлежности<br>по избор:  |
| Пневматичен извод  | G1/2   |
| Материал-забележка                                       | RoHS konform   |
| Material cover   | Die-cast aluminium, coated   |
| Material piston seal                                     | TPE-U(PU)  |
| Material piston  | Алуминиева сплав   |
| Material piston rod                                      | високолегирана стомана, неръждаема   |
| Material piston rod wiper seal                           | TPE-U(PU)  |
| Buffer seal material                                     | TPE-U(PU)  |
| Cushion piston material                                  | POM  |
| Material cylinder barrel                                 | Anodised wrought aluminium alloy   |
| Material nut   | високолегирана стомана, неръждаема   |
| Material bearing   | POM  |
| Material of flange screw                                 | стомана поцинкована  |