

Електромагнитен разпределител CPV18-M1H-2OLS-2GLS-1/4

FESTO



Специф. Номер: 187849

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

за вентилен остров CPV.В корпуса се намират два 2/2-разпределителя, единият е нормално отворен, другият е нормално затворен

Този тип е за работа във вакуум.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Разпределителна функция | 2x2/2 отворен/затворен моностабилен |
| Тип на задействане | електрически |
| Размер на разпределителя | 18 mm |
| Стандартен номинален дебит | 1,600 l/min |
| Operating pressure MPa | -0.09 ... 1 MPa |
| Работно налягане | -0.9 ... 10 bar |
| Конструкция | Плунжерен |
| Тип на ресет | пневматична пружина |
| Разрешение | C-Tick |
| Клас на защита | IP65 |
| Номинален размер | 8 mm |
| Функция-изходящ въздух | недроселируем |
| Принцип на уплътняване | мек |
| Монтажна позиция | по избор |
| Ръчно задействане | с фиксация избутващ |
| Тип управление | с предупреждение |
| Зхранване с управляващ(пилотен) въздух | външен вътрешно |
| Посока на протичане | нереверсивен |
| Overlap | Positive overlap |
| Pilot pressure MPa | 0.3 ... 0.8 MPa |
| Управляващо(пилотно) налягане | 3 ... 8 bar |
| b-стойност | 0.41 |
| C-стойност | 6.3 l/sbar |
| Време за превключване, изключено | 20 ms |
| Време за превключване, включено | 14 ms |
| Продължителност на включване | 100 % |
| електрическа консумирана мощност | 1.5 W |
| Работна среда | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на складиране | -20 ... 40 °C |
| Температура на средата | -5 ... 50 °C |
| Температура на околната среда | -5 ... 50 °C |
| Тегло на продукта | 260 g |

| Белег | Стойност |
|--------------------------------|---|
| Тип на закрепване | с проходен отвор |
| Извод, пилот 12/14 | Общо свързване |
| Извод, пилот 82/84 | Общо свързване |
| Пневматичен извод 1 | Общо свързване |
| Пневматичен извод 11 | Общо свързване |
| Пневматичен извод 2 | G1/4 |
| Пневматичен извод 3/5 обединен | Общо свързване |
| Пневматичен извод 4 | G1/4 |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material seals | HNBR NBR |
| Material housing | Алуминиева отливка Месинг POM PPS Стомана |