



Електромагнитен разпределител MEBH-5/2-D-3-ZSR-FR-C

Специф. Номер: 184508

FESTO

с централен присъединителен извод



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	5/2 моностабилен
Тип на действие	електрически
монтажна ширина	65 mm
Стандартен номинален дебит	4,500 l/min
Operating pressure MPa	0.3 ... 1 MPa
Работно налягане	3 ... 10 bar
Конструкция	Плунжерен
Тип на ресет	механична пружина
Клас на защита	IP65
Номинален размер	14.5 mm
Растерен размер	71 mm
Функция-изходящ въздух	дроселируем
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Отговаря на стандарта	ISO 5599-1
Ръчно действие	избутващ
ISO-код	351
Тип управление	с предуправление
Зхранване с управляващ (пилотен) въздух	вътрешно
Посока на протичане	нереверсивен
Време за превключване, изключено	109 ms
Време за превключване, включено	28 ms
Характеристика на бобината	24 V DC; 2,5 W
Работна среда	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-10 ... 50 °C
Температура на околната среда	-10 ... 50 °C
Тегло на продукта	1,000 g
Електрически извод	M12x1 Централен щекер кръгла форма
Тип на закрепване	с проходен отвор
Извод, пилот 84	несвързан
Пневматичен извод 1	Присъединителна плоча размер 3 по ISO 5599-1
Пневматичен извод 2	Присъединителна плоча размер 3 по ISO 5599-1
Пневматичен извод 3	Присъединителна плоча размер 3 по ISO 5599-1
Пневматичен извод 4	Присъединителна плоча размер 3 по ISO 5599-1
Пневматичен извод 5	Присъединителна плоча размер 3 по ISO 5599-1
Material seals	NBR
Material housing	Алуминиева отливка