



# Вакуум-смукателна дюза VN-05-M-I2-PQ1-VQ1

Специф. Номер: 193580

FESTO

Inline, висок вакуум, ширина 10 mm, с щекер.



## Информационе н лист

Белег	Стойност
Номинален размер, дюза на Лавал	0.45 mm
Растерен размер	10 mm
Монтажна позиция	по избор
Характеристика на ежектора	висок вакуум Inline
Конструкция	права форма
работно налягане за тах. поток на засмукване	6.3 bar
Работно налягане	1 ... 8 bar
работно налягане за тах. Вакуум	6 bar
Макс. вакуум	86 %
Номинално работно налягане	6 bar
тах. дебит на смукателния обем приведен към атмосферното налягане	6.1 l/min
Време за пълнене при номинално работно налягане	4.7 s
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Не е възможна работа при наличие на смазка
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	0 ... 60 °C
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Тегло на продукта	11 g
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Пневматичен извод 1	QS-4
Пневматичен извод 3	несвързан
Извод за вакуум	QS-4
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material receiver nozzle	POM
Material housing	POM-усилен
Material transmitter nozzle	Алуминиева сплав
Material fitting	Месинг никелиран