

# Съединител QSSF-1/2-16-B

Специф. Номер: 190657

FESTO

с вътрешна резба.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Стандарт
Номинален размер	15 mm
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Bulkhead
Размер на контейнера	1
Конструкция	Push/Pull-принцип
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.6 MPa
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 87 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1.4 MPa
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 14 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 203 psi
Maritime classification	see certificate
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Вода по декларацията на производителя на <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 80 °C
Номинален притегателен въртящ момент	26 Nm
Допуск при номинален притегателен въртящ момент	± 20 %
Тегло на продукта	116 g
Тип на закрепване	External hexagon A/F 29 External hexagon A/F 32
Пневматичен извод 1	вътрешна резба G1/2
Пневматичен извод 2	за шлаух с външен диаметър 16 mm
Цвят на освобождаващия пръстен	син
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	Месинг никелиран
Material release ring	ПОМ
Material nut	Месинг никелиран
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	високолегирана стомана, неръждаема