

Кръгъл цилиндър CRHD-40- -PPV-A-MS

Специф. Номер: 195520

FESTO

Корозионноустойчив кръгъл цилиндър, гладък лагерен капак,
затварящ капак с цапфа.



Примерно представяне



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Ход | 10 ... 500 mm |
| Диаметър на буталото | 40 mm |
| Демпфериране | PPV: двустранно настройваемо пневматично демпфериране |
| Монтажна позиция | по избор |
| Конструкция | Бутало Бутален прът |
| Отчитане на позицията | за датчици за положение |
| Работно налягане | 1 ... 10 bar |
| Принцип на действие | двойнодействие |
| Работна среда | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 3 - Висока корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Безопасно за храни | Моля, вижте допълнителната информация за материала |
| Температура на околната среда | -20 ... 80 °C |
| Дължина на демпфериране | 19.5 mm |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 633 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 754 N |
| Движеща се маса при 0 mm ход | 198 g |
| Допълнителна маса за 10 mm ход | 16 g |
| Основно тегло при 0 mm ход | 1,154 g |
| Допълнително тегло на 10 mm ход | 42 g |
| Пневматичен извод | G1/8 |
| Material cover | високолегирана стомана, неръждаема |
| Material seals | NBR TPE-U(PU) |
| Material housing | високолегирана стомана, неръждаема |
| Material piston rod | високолегирана стомана, неръждаема |