

Въртящо задвижване DRQD-50- -


Специф. Номер: 197374
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт излизащ от производство. Ще се доставя до 2018г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Примерно представяне



Информационен лист

Overall data sheet – Individual values depend upon your configuration.

Белег	Стойност
Размер	50
Setting range of swivel angle on both sides	-20 /+ 6 deg
Ъгъл на завъртане	360 deg
Демпфериране	Пневматично демпфериране, регулируемо Демпфер, твърда характеристика, регулируем
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Зъбна рейка/зъбно колело
Макс. брой междинни позиции	1
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Варианти	вал с фланец Проход за вал с фланец вал с цапфа
Работно налягане	1 ... 10 bar
Принцип на действие	двойнодействащ
ATEX-Категория газ	II 2G
Ex-взриво защита газ	c T4 X
ATEX-Категория прах	II 2D
Ex-взриво защита прах	c 120°C X
Ex-температура на околната среда	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за Ex-защита (ATEX)
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Theoretical torque at 6 bar	50 ... 78.6 Nm
Допустим инерционен момент	0.05 ... 1.1 kgm ²
Тип на закрепване	по избор: с проходен отвор с вътрешна резба
Пневматичен извод	G1/4
Материал-забележка	Без мед и PTFE
Информация за материала на задвижващия вал	Термично обработена стомана
Информация за материала на капака	Алуминиева сплав елоксиран
Информация за материала на уплътненията	NBR TFE-U(PU)
Информация за материала на корпуса	Алуминиева сплав гладко елоксиран