

Свързващ кабел KMP4-25P-5-PUR

Специф. Номер: 193018

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|--|
| Според стандарта | DIN 41652 |
| Идентификатор на кабела | с принадлежности |
| Честота на свързване | 50 |
| Тегло на продукта | 702 g |
| Електрическа връзка 1, функция | Страна за връзка към полево устройство |
| Електрическа връзка 1, дизайн | Ъглов |
| Електрическа връзка 1, вид на свързването | Щекер |
| Електрическа връзка 1, отвор за кабела | Ъглов |
| Електрическа връзка 1, технология на свързването | Sub-D |
| Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници | 25 |
| Електрическа връзка 1, заети пинове/кабели | 25 |
| Електрическа връзка 1, тип на закрепването | 2x M3 screws |
| Електрическа връзка 2, функция | От страната на контролера |
| Електрическа връзка 2, вид на свързването | Кабел |
| Електрическа връзка 2, технология на свързването | отворен край |
| Електрическа връзка 2, брой пинове/проводници | 25 |
| Електрическа връзка 2, заети пинове/кабели | 25 |
| обхват на работното напрежение DC | 0 ... 30 V |
| Номинално работно напрежение DC | 24 V |
| Натоварване на тока при 40°C | 3 A |
| Устойчивост на пикови напрежения | 1 kV |
| Дължина на кабела | 5 m |
| Свойства на проводниците | Suitable for energy chains |
| Условия на изпитване на кабелите | Условия на изпитване по запитване |
| Радиус на огъване, фиксиран монтаж на кабела | ≥ 31 mm |
| Радиус на огъване, гъвкав монтаж на кабела | ≥ 51 mm |
| Диаметър на кабела | 9.8 mm |
| Допуск в диаметъра на кабелите | ± 0,4 mm |
| Структура на кабела | 25x0,25 |
| Номинално сечение на проводника | 0.25 mm ² |
| Краища на проводника | Грубо изключване |
| Клас на защита | IP65 |
| Забележка за степента на защита | в монтирано състояние |
| Температура на околната среда | -40 ... 70 °C |
| Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела | -40 ... 70 °C |
| Температура на складиране | -25 ... 75 °C |
| CE- знаци (виж декларация за съответствие) | in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Степен на замърсяване | 3 |
| Material cable sheath | TPE-U(PUR) |
| Цвят на кабелната обвивка | сив |
| Material housing | PA |
| Цвят на корпуса | черен |
| Material seals | NBR |
| Material electrical contact | Позлатена медна сплав |