


Модул ВКР-НМРЛ-12-50

Специф. Номер: 193111

FESTO

за линеен модул НМРЛ.

Този тип ще бъде спрян от производство. Ще се предлага до 2012 година.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	12
Монтажна позиция	по избор
Тип на затягане с посока на действие	двустранно Затягане чрез пружина, освобождаване чрез сгъстен въздух
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на корозионна устойчивост КВК	2
Статична задържаща сила	100 N
Движеща се маса	65 g
Информация за материала на уплътненията	РОМ ТРЕ-У(PU)
Информация за материала на пружината	Пружинна стомана
Информация за материала на затягащите челюсти	Месинг
Информация за материала на буталото	РОМ