


Дросел-обратен клапан GRLZ-1/8-QS-3-D

Специф. Номер: 193156

FESTO

за дроселиране на входа.



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	еднопътна функция на дроселиране
Пневматичен извод 1	QS-3
Пневматичен извод 2	G1/8
Регулиращ елемент	Винт със шлиц
Тип на закрепване	за завиване
Стандартен номинален дебит в посока на дроселиране	130 l/min
Стандартен номинален дебит в посока на обратния клапан	100 ... 130 l/min
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Maritime classification	see certificate
Монтажна позиция	по избор
Работно налягане пълен температурен диапазон	0.2 ... 10 bar
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	200 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	180 ... 200 l/min
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Номинален притегателен въртящ момент	3 Nm
Допуск при номинален притегателен въртящ момент	± 10 %
Тегло на продукта	22 g
Material of threaded plug	Алуминиева сплав
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material release ring	POM
Material adjusting screw	Месинг
Material swivel fitting	Цинкова отливка хромиран