



Краен изключвател SDBT-BSW-1L-ZU-W-5-N-LE

Специф. Номер: 2427617

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	за T-канал
Според стандарта	EN 60947-5-2
Разрешение	RCM Mark с UL us - Listed (OL)
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
KC mark	KC-EMV
Специални функции	UV устойчив Устойчив на масло Устойчиво при поставяне в заваръчно пространство Устойчиво на пръски от заваряване
Материал-забележка	RoHS konform
Инструкции за употреба	Support / Actuator-sensor overview "The right sensor for the actuator"
Измервателна величина	Позиция
Измервателен принцип	магнеторезистивен
Температура на околната среда	-25 ... 85 °C
Мах. Скорост	1 m/s
Повтаряемост	0.2 mm
Превключващ изход	безконтактен двужилен
Характеристики на превключването по време на заваръчния процес	Изходния сигнал замръзва
Функция на превключващия елемент	Нормално отворен контакт
Време на включване	≤ 15 ms
Време за изключване	≤ 25 ms
Макс. честота на превключване	25 Hz
Макс. ток на изхода	80 mA
Макс. изходящ ток в монтажните модули	80 mA
Макс. превключвателна способност DC	1.9 W
Макс. включваща мощност DC в монтажните модули	1.9 W
Пад на напрежение	< 6 V
Индуктивна предпазна верига	адаптиран към MZ-, MY-, ME-бобини
Минимален товарен ток	2.4 mA
Остатъчен ток	< 0.7 mA
Устойчивост на късо съединение	Да
Устойчивост на претоварване	наличен
Работно напрежение на измерването DC	24 V
обхват на работното напрежение DC	10 ... 30 V
Остатъчна пулсация	10 %
Защита на полюсите	за всички електрически връзки
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Кабел
Електрическа връзка 1, технология на свързването	отворен край
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	2
Изходящ извод	аксиално

Белег	Стойност
Условия на изпитване на кабелите	Якост на умора при огъване съгласно Festo нормала, условия на изпитание при поискване Условия на изпитване по запитване
Дължина на кабела	5 m
Свойства на проводниците	Устойчиво на пръски от заваряване
Цвят на кабелната обвивка	сив
Material cable sheath	PVC, irradiated
Material insulation	PVC
Крайща на проводника	Накрайник за проводник
Тип на закрепване	затегнат полага се отгоре в жлеб
Макс. въртящ момент на затягане	0.6 Nm
Монтажна позиция	по избор
Тегло на продукта	116.9 g
Цвят на корпуса	черен
Material housing	Епоксидна смола РА-усилен високолегирана стомана, неръждаема
Индикация за работно състояние	LED жълт
Показание за функционални резерви	LED оранжево
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 80 °C
Клас на защита	IP65 IP68
Устойчивост срещу смущения от магнитни полета	AC-полета (50-60 Hz) < 160 mT Нечувствително към постоянни магнитни полета < 50m
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L