

# Кръгъл цилиндър CRHD-63- -PPV-A-MS

Специф. Номер: 195522

FESTO

Корозионноустойчив кръгъл цилиндър, гладък лагерен капак,  
затварящ капак с цапфа.



Примерно представяне



## Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	10 ... 500 mm
Диаметър на буталото	63 mm
Демпфериране	PPV: двустранно настройваемо пневматично демпфериране
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Бутало Бутален прът
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Работно налягане	1 ... 10 bar
Принцип на действие	двойнодействие
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	3 - Висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Дължина на демпфериране	21 mm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	1,682 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	1,870 N
Движеща се маса при 0 mm ход	398 g
Допълнителна маса за 10 mm ход	25 g
Основно тегло при 0 mm ход	2,912 g
Допълнително тегло на 10 mm ход	65 g
Пневматичен извод	G3/8
Material cover	високолегирана стомана, неръждаема
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	високолегирана стомана, неръждаема
Material piston rod	високолегирана стомана, неръждаема