


Електромагнитен разпределител MNA1-M5H-3/2G-0,6-TC

Специф. Номер: 197004

FESTO

Вентил за монтаж на присъединителна плоча за единичен и батериен монтаж, с много малки размери, със съединител отгоре.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Разпределителна функция | 3/2 затворен моностабилен |
| Тип на задействане | електрически |
| монтажна ширина | 10 mm |
| Стандартен номинален дебит | 10 l/min |
| Operating pressure MPa | 0 ... 0.8 MPa |
| Работно налягане | 0 ... 8 bar |
| Operating pressure | 0 ... 116 psi |
| Конструкция | Разпределител с възвратна пружина |
| Тип на ресет | механична пружина |
| Клас на защита | IP40 |
| Разрешение | с UL us - Recognized (OL) |
| Отдел издаващ сертификати | UL MH19482 |
| Номинален размер | 0.65 mm |
| Растерен размер | 10 mm |
| Функция-изходящ въздух | дроселируем |
| Принцип на уплътняване | мек |
| Монтажна позиция | по избор |
| Ръчно задействане | избутващ |
| Тип управление | директно |
| Посока на протичане | нереверсивен |
| Идентификация на местата за вентили | Табелка |
| Overlap | Underlap |
| Забележка за принудителното динамизиране | Честота на превключване - най- малко веднъж седмично |
| Макс. честота на превключване | 20 Hz |
| Време за превключване, изключено | 4 ms |
| Време за превключване, включено | 4 ms |
| Продължителност на включване | 100 % |
| електрическа консумирана мощност | 1 W |
| Характеристика на бобината | 12 V DC: 1 W |
| Допустими колебания на напрежението | +/- 10 % |
| Работна среда | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Устойчивост на вибрации | Тестване на транспортното решение на Ниво на тежест 2 според FN 942017-4 и EN 60068-2-6 |
| Шоково съпротивление | Тест на удар с ниво на тежест 2 в съответствие с FN 942017-5 и EN 60068-2-28 |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура на складиране | -20 ... 60 °C |
| Температура на средата | -5 ... 40 °C |
| Температура на околната среда | -5 ... 40 °C |

| Белег | Стойност |
|---------------------|--|
| Тегло на продукта | 10 g |
| Електрически извод | Щекер |
| Тип на закрепване | на присъединителна плоча с проходен отвор |
| Пневматичен извод 1 | Свързваща плоча |
| Пневматичен извод 2 | Свързваща плоча |
| Пневматичен извод 3 | Свързваща плоча |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material seals | FPM HNBR NBR |
| Material housing | PA-усилен PPS-усилен |