

Дроселиране на изхода GRE-3/8-NPT

Специф. Номер: 35311

FESTO

с интегриран шумозаглушител от синтерован метал за дроселиране на изхода при вентили от определен тип



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	Функция - дросел-шумозаглушител
Пневматичен извод 1	NPT3/8-18
Регулиращ елемент	Винт със шлиц
Тип на закрепване	за завиване
Standard flow rate 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	3 ... 2,000 l/min
Работно налягане	0 ... 10 bar
Температура на околната среда	-10 ... 70 °C
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-10 ... 70 °C
Материал-забележка	RoHS konform