

# Бърз съединител СК-1/8-РК-3

Специф. Номер: 3563

FESTO

Външна резба с уплътнител,изпълнение от метал.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	2 mm
Тип на уплътняване на цапфата за завиване	Уплътнителен пръстен
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	права форма
Размер на контейнера	10
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
Работно налягане пълн температурен диапазон	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
Бележка към работното налягане	Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C
Работна среда	Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice)
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване Water: G thread only possible with OL sealing ring
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Номинален притегателен въртящ момент	3.5 Nm
Допуск при номинален притегателен въртящ момент	± 20 %
Пневматичен извод 1	Външна резба G1/8
Пневматичен извод 2	за шлаух с външен диаметър 4 mm за съединител тип елха с вътрешен диаметър 3 mm и гайка
Material of union nut	Anodised wrought aluminium alloy
Material of threaded plug	Anodised wrought aluminium alloy
Материал-забележка	RoHS konform
Material sealing ring	PA-усилен TPE-U(PU)